


# ACR25-4A-39



Artikelnummer 64.2055-\*

Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Crimpanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 32 A / 60 V, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">25</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>
Optionale Farbe(n)	<span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">27</span>
Aussendurchmesser	8.0 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031