


SACR10-4N-39-TW



Artikelnummer 66.2042-*

Axial, extra schlank, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Crimpanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 19 A / 600 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 29
Optionale Farbe(n)	20 26 27 28
Aussendurchmesser	8.0 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UR