


SACR25-4A-46



Artikelnummer 66.2046-*

Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Crimpanschluss.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 32 A / 600 V, CAT III, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 29
Optionale Farbe(n)	20 26 27 28
Aussendurchmesser	9.6 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UR