


XMS-418



Artikelnummer 66.9304-*

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22
Optionale Farbe(n)	20 23 24 25 26 27 29
Leitungslängen <input type="text"/>	100 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	CE